

**AMR 4/50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



AMR märkskenor tillverkas för Klippon Connect-terminaler, typ A-serie.

Det finns 5 storlekar tillgängliga för terminaler från 1,5 mm<sup>2</sup> upp till 10 mm<sup>2</sup>.

Varje skena har en specifik fotkonstruktion som passar perfekt i märkningskanalen på den passande terminalen. Längden är avsedd att användas till 50 terminaler.

Märkskenan kan kapas för mindre skenor.

Märkremсор med 9,5 mm bredd kan sättas in i skenan, så att varje terminal kan identifieras flexibelt.

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | Tillbehör, Plintmärkning, 10.5 x 305 mm, Delning i mm (P): 6.10 Weidmueller Klippon Connect, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2655020000</a>   |
| Typ        | AMR 4/50   |
| GTIN (EAN) | 4050118692716  |
| Förp.      | 10 items   |

## Tekniska data

## Godkännanden

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Mått och vikter

|           |         |                 |              |
|-----------|---------|-----------------|--------------|
| Höjd      | 10.5 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.4134 inch  |
| Bredd     | 305 mm  | Byggbredd (tum) | 12.0078 inch |
| Nettovikt | 4.14 g  |                 |              |

## Temperaturer

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Temperaturområde för användning | -40...82 °C |
|---------------------------------|-------------|

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänna data

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| Orientering av texten                  | horisontell och vertikal                            |              |
| Utförande                              | Weidmueller Klippon Connect-terminaler, typ A-serie |              |
| Bredd                                  | 305 mm  |              |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-0   |              |
| Temperaturområde för användning max.   | 82 °C   |              |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C  |              |
| Färgkod                                | vit   |              |
| Halogener                              | Nej   |              |
| Grundläggande material                 | PVC   |              |
| Skrivna tecken                         | utan  |              |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform  | Komponentdel |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Component part = Terminal marker                  |              |
| Temperaturområde för användning        | -40...82 °C   |              |
| Applikation/Tillverkare                | Weidmueller Klippon Connect                         |              |

## Plintmärkning

|                  |         |
|------------------|---------|
| Delning i mm (P) | 6.10 mm |
|------------------|---------|

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Exempel på användning**

