

AMR 10/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



AMR märkskenor tillverkas för Klippon Connect-terminaler, typ A-serie.

Det finns 5 storlekar tillgängliga för terminaler från 1,5 mm² upp till 10 mm².

Varje skena har en specifik fotkonstruktion som passar perfekt i märkningskanalen på den passande terminalen. Längden är avsedd att användas till 50 terminaler.

Märkskenan kan kapas för mindre skenor.

Märkremsor med 9,5 mm bredd kan sättas in i skenan, så att varje terminal kan identifieras flexibelt.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Tillbehör, Plintmärkning, 10.5 x 500 mm, Delning i mm (P): 10.00 Weidmueller Klippon Connect, vit
Art.nr.	2655040000
Typ	AMR 10/50
GTIN (EAN)	4050118692730
Förp.	10 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Höjd	10.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.4134 inch
Bredd	500 mm	Byggbredd (tum)	19.685 inch
Nettovikt	6.16 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...82 °C
---------------------------------	-------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Orientering av texten	horisontell och vertikal	
Utförande	Weidmueller Klippon Connect-terminaler, typ A-serie	
Bredd	500 mm	
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	
Temperaturområde för användning max.	82 °C	
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	
Färgkod	vit	
Halogener	Nej	
Grundläggande material	PVC	
Skrivna tecken	utan	
Antal märkningar per förpackningsenhet	Leveransform	Komponentdel
Antal märkningar per kombination	1 Component part = Terminal marker	
Temperaturområde för användning	-40...82 °C	
Applikation/Tillverkare	Weidmueller Klippon Connect	

Plintmärkning

Delning i mm (P)	10.00 mm
------------------	----------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Exempel på användning

