

## KCMA-RCM-58D


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Differensströmmvandlare (övervakning av kvarvarande ström, RCM)

Denna typ är specialiserad på detektering av kvarvarande strömmar i 3/4-ledars AC-nätverk

Särskilda kännetecken:

strömsensor med hög känslighet för detektering av även de minsta restströmmar, fast omkopplingshysteres på 5%, hög säkerhet tack vare inbyggt överspänningsskydd och täckning av ett stort frekvensområde.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Jordfelsomvandlare (RCM), Primärström: 18 A, Rundledare: 50.00 mm, Tångströmtransformator
Art.nr.	<a href="#">2656280000</a>
Typ	KCMA-RCM-58D
GTIN (EAN)	4050118666359
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

## KCMA-RCM-58D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	158 mm	Byggdjup (tum)	6.2205 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Längd	125 mm	Bygglängd (tum)	4.9212 inch
Nettovikt	240 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-5 °C...45 °C
-----------------	-----------------	---------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Mätström ingång

Mätning av differensmotstånd	Ja
------------------------------	----

## Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...0.04 A
Primär ledartemperatur	70 °C	Överföringsförhållande	1:600
Load	0 VA	Frekvensband	30...1000 Hz
Primärström	18 A		

## Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	50.00 mm
Skena	50 x 80 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

## Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Isolationsklass	E
Värmeklassad varaktig ström I <sub>Termisk</sub>	60 x I <sub>rated</sub> for 1 second	Nominell frekvens	50 Hz

## Ingång

Frekvensband	30...1000 Hz
--------------	--------------

## Isolationskoordination

Standard	EN 60044/1	noggrannhetsklass	1
----------	------------	-------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

**KCMA-RCM-58D**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dimensional drawing**

