

KCMA-RCM-812D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Differensströmmvandlare (övervakning av kvarvarande ström, RCM)

Denna typ är specialiserad på detektering av kvarvarande strömmar i 3/4-ledars AC-nätverk

Särskilda kännetecken:

strömsensor med hög känslighet för detektering av även de minsta restströmmar, fast omkopplingshysteres på 5%, hög säkerhet tack vare inbyggt överspänningsskydd och täckning av ett stort frekvensområde.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Jordfelsomvandlare (RCM), Primärström: 18 A, Rundledare: 80.00 mm, Tångströmtransformator
Art.nr.	2656290000
Typ	KCMA-RCM-812D
GTIN (EAN)	4050118666342
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

KCMA-RCM-812D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	198 mm	Byggdjup (tum)	7.7953 inch
Bredd	58 mm	Byggbredd (tum)	2.2835 inch
Längd	155 mm	Bygglängd (tum)	6.1024 inch
Nettovikt	240 g		

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -5 °C...45 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Mätström ingång

Mätning av differensmotstånd Ja

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...0.04 A
Primär ledartemperatur	70 °C	Överföringsförhållande	1:600
Frekvensband	30...1000 Hz	Primärström	18 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	80.00 mm
Skena	80 x 120 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Isolationsklass	E
Värmeklassad varaktig ström I _{Termisk}	60 x Inom under 1 sekund	Nominell frekvens	50 Hz

Isolationskoordination

Standard	EN 60044/1	noggrannhetsklass	1
----------	------------	-------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

KCMA-RCM-812D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Dimensional drawing

