


**THM WO VIN 25.4/31.8 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



THM WriteOn kabelmärkning på rullar används för märkning av ledare och kablar med en yttre diameter på upp till 36 mm. Den transparenta tejpens fäster och skyddar den märkta textytan.

- Skydda märkningen mot smuts och nötning genom att vika över den transparenta remsan.
- Enkel och snabb märkning med högkvalitativa termotransferskrivare

**Allmänna beställningsdata**

|            |  |
|------------|--|
| Utförande  | THM, Ledar- och kabelmärkning, 3 - 7 mm, 25.4 x 31.8 mm, vit |
| Art.nr.    | <a href="#">2657140000</a>                                   |
| Typ        | THM WO VIN 25.4/31.8 WS                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118675276  |
| Förp.      | 2000 items   |

## THM WO VIN 25.4/31.8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 0.07 mm | Byggdjup (tum)  | 0.0028 inch |
| Höjd      | 25.4 mm | Bygghöjd (tum)  | 1 inch      |
| Bredd     | 31.8 mm | Byggbredd (tum) | 1.252 inch  |
| Nettovikt | 0.12 g  |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| Limma                                  | Polyakrylatlim   |              |
| Typ av märkning                        | neutral  |              |
| Märkningsmetod                         | Termotransfer  |              |
| Utförande                              | självhäftande  |              |
| Bredd                                  | 31.8 mm  |              |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-0  |              |
| Temperaturområde för användning max.   | 80 °C  |              |
| Temperaturområde för användning min.   | -40 °C   |              |
| Färgkod                                | vit  |              |
| Halogener                              | Ja   |              |
| Grundläggande material                 | Vinylfilm  |              |
| Skrivna tecken                         | utan   |              |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform   | Etikettrulle |
| Godkännande enligt UL 969              | Nej  |              |
| anpassad skrivare                      | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |              |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Label reel = Conductor and cable markers                         |              |
| Temperaturområde för användning        | -40...80 °C  |              |
| Antal per rulle                        | 2000   |              |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |          |                          |                    |
|--------------------------|----------|--------------------------|--------------------|
| Ledardiameter, AWG, max  | AWG 10   | Halogener                | Ja                 |
| Ledardiameter, AWG, min. | AWG 12   | Ledardiameter, max.      | 38 mm <sup>2</sup> |
| Ledarytterdiameter, max. | 7 mm     | Ledarytterdiameter, min. | 3 mm               |
| Ledarytterdiameter       | 3 - 7 mm | Ledararea                | 38 mm <sup>2</sup> |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



**THM WO VIN 25.4/31.8 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Tillbehör**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Färgband**

Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Typ        | RIBBON MM 110/360 SW       | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |
| Förp.      | 1 ST                       |            |