

## G-1L-210/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Fas med 1-polig gaffeltyp fasfördelningsstänger används för potentiell fördelning till andra komponenter i kontrollskåpet, t.ex. automatsäkring, kvarvarande ström automatsäkring och andra installationsenheter.

## Allmänna beställningsdata

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Utförande        | Fas-samlingskena (plintar), 63, Antal poler: 12, Iso-lerad: Ja, 10 |
| Art.nr.          | <a href="#">2657810000</a>                                         |
| Typ              | G-1L-210/10                                                        |
| GTIN (EAN)       | 4050118672718                                                      |
| Förp.            | 20 items                                                           |
| Leveransstatus   | Avanmald                                                           |
| Tillgänglig till | 2025-06-01T00:00:00+02:00                                          |

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 16.8 mm | Byggdjup (tum)  | 0.6614 inch |
| Höjd      | 16.5 mm | Bygghöjd (tum)  | 0.6496 inch |
| Bredd     | 210 mm  | Byggbredd (tum) | 8.2677 inch |
| Nettovikt | 37 g    |                 |             |

## Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Allmänt

Antal poler 12

## Märkdata

|           |                    |              |       |
|-----------|--------------------|--------------|-------|
| Märkarea  | 10 mm <sup>2</sup> | Märkspänning | 400 V |
| Märkström | 63 A               |              |       |

## Materialdata

Färgkod grå

## Mått

Delning i mm (P) 17.80 mm



## Ytterligare tekniska data

explosionstestat utförande Nej

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000215    | ETIM 9.0    | EC000215    |
| ETIM 10.0   | EC000215    | ECLASS 14.0 | 27-37-13-06 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-13-06 |             |             |

## Ritning



## Tillbehör

## Plintmatning



Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Typ        | FIT 25 GN                  | Utförande                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2659050000</a> | Extraanslutning (plint), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671483              |                                             |
| Förp.      | 10 ST                      |                                             |
| Typ        | FIT 25 SN                  | Utförande                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2659060000</a> | Extraanslutning (plint), 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671476              |                                             |
| Förp.      | 30 ST                      |                                             |
| Typ        | FIT 50 GN                  | Utförande                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2659070000</a> | Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671469              |                                             |
| Förp.      | 3 ST                       |                                             |
| Typ        | FIT 50 GN/F                | Utförande                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2659090000</a> | Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671445              |                                             |
| Förp.      | 3 ST                       |                                             |
| Typ        | FIT 50 SN                  | Utförande                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2659080000</a> | Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671452              |                                             |
| Förp.      | 3 ST                       |                                             |
| Typ        | FIT 50 SN/F                | Utförande                                   |
| Art.nr.    | <a href="#">2659100000</a> | Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118671438              |                                             |
| Förp.      | 3 ST                       |                                             |

## Frontkåpor och beröringsskydd



Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                                                              |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ        | PROTECTION COVER G+S /5    | Utförande                                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">2659040000</a> | Plintskydd, gul, Höjd: 18.3 mm, Bredd: 8.1 mm, Djup: 18 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118671490              |                                                              |
| Förp.      | 10 ST                      |                                                              |
| Typ        | END CAP G+S 1L/10-16       | Utförande                                                    |
| Art.nr.    | <a href="#">2658970000</a> | Plintskydd, grå, Höjd: 16.8 mm, Bredd: 4.5 mm, Djup: 16.8 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118671551              |                                                              |
| Förp.      | 50 ST                      |                                                              |