


Produktillustration



Fas med 1-polig gaffeltyp fasfördelningsstänger används för potentiell fördelning till andra komponenter i kontrollskåpet, t.ex. automatsäkring, kvarvarande ström automatsäkring och andra installationsenheter.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fas-samlingskena (plintar), 80, Antal poler: 57, Iso-lerad: Ja, 16
Art.nr.	2657880000
Typ	G-1L-1000/16
GTIN (EAN)	4050118672640
Förp.	50 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2025-06-01T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	16.8 mm	Byggdjup (tum)	0.6614 inch
Höjd	16.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.6496 inch
Bredd	1016 mm	Byggbredd (tum)	39.9999 inch
Nettovikt	51.54 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 57

Märkdata

Märkarea	16 mm ²	Märkspänning	400 V
Märkström	80 A		

Materialdata

Färgkod grå

Mått

Delning i mm (P) 17.80 mm

Ytterligare tekniska data


explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Ritningar

Ritning



Tillbehör

Plintmatning



Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

Allmänna beställningsdata

Typ	FIT 25 GN	Utförande
Art.nr.	2659050000	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Förp.	10 ST	
Typ	FIT 25 SN	Utförande
Art.nr.	2659060000	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Förp.	30 ST	
Typ	FIT 50 GN	Utförande
Art.nr.	2659070000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Förp.	3 ST	
Typ	FIT 50 GN/F	Utförande
Art.nr.	2659090000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Förp.	3 ST	
Typ	FIT 50 SN	Utförande
Art.nr.	2659080000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Förp.	3 ST	
Typ	FIT 50 SN/F	Utförande
Art.nr.	2659100000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Förp.	3 ST	

Frontkåpor och beröringsskydd



Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

Tillbehör**Allmänna beställningsdata**

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Utförande
Art.nr.	2659040000	Plintskydd, gul, Höjd: 18.3 mm, Bredd: 8.1 mm, Djup: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
Förp.	10 ST	
Typ	END CAP G+S 1L/10-16	Utförande
Art.nr.	2658970000	Plintskydd, grå, Höjd: 16.8 mm, Bredd: 4.5 mm, Djup: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118671551	
Förp.	50 ST	