


## Produktillustration



Fas med 3-polig stifttyp fasfördelning används för potentialfördelning till andra komponenter i kontrollskåpet, t.ex. strömbrytare, jordfelsbrytare och andra installationsanordningar.

### Allmänna beställningsdata

Utförande	Fas-samlingskena (plintar), 80, Antal poler: 21, Iso-lerad: , 16
Art.nr.	<a href="#">2658620000</a>
Typ	S-3L-375/16
GTIN (EAN)	4050118671902
Förp.	20 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2024-08-30T00:00:00+02:00
Alternativ produkt	<a href="#">S-3L-1000/16</a>

## Tekniska data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

### Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0.5906 inch
Höjd	27.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.0827 inch
Bredd	375 mm	Byggbredd (tum)	14.7637 inch
Nettovikt	54.15 g		

### Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Allmänt

Antal poler 21

### Märkdata

Märkarea 16 mm<sup>2</sup> Märkspänning 400 V  
 Märkström 80 A

### Materialdata

Färgkod grå


### Mått

Delning i mm (P) 17.80 mm

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

**Ritning**



## Tillbehör

## Frontkåpor och beröringsskydd



Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

## Allmänna beställningsdata

Typ	END CAP G+S 3L/16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659600000</a>	Plintskydd, grå, Höjd: 21.2 mm, Bredd: 8.3 mm, Djup: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118673548	
Förp.	10 ST	

## Plintmatning



Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FIT 25 GN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659050000</a>	Extraanslutning (plint), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671483	
Förp.	10 ST	
Typ	FIT 25 SN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659060000</a>	Extraanslutning (plint), 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671476	
Förp.	30 ST	
Typ	FIT 50 GN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659070000</a>	Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671469	
Förp.	3 ST	
Typ	FIT 50 GN/F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659090000</a>	Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671445	
Förp.	3 ST	
Typ	FIT 50 SN	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659080000</a>	Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671452	
Förp.	3 ST	

**Tillbehör**

Typ	FIT 50 SN/F	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659100000</a>	Extraanslutning (plint), 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118671438	
Förp.	3 ST	

**Frontkåpor och beröringsskydd**

Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659040000</a>	Plintskydd, gul, Höjd: 18.3 mm, Bredd: 8.1 mm, Djup: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
Förp.	10 ST	