

G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar to illustration

4-poliga gaffeltyp fasfördelningsstänger används för potentialfördelning till andra komponenter i manöverskåpet, såsom brytare, jordfelsbrytare och andra installationsanordningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fas-samlingskena (plintar), 80, Antal poler: 42, Iso-lerad: Ja, 16
Art.nr.	2658820000
Typ	G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C
GTIN (EAN)	4050118671704
Förp.	15 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2025-06-01T00:00:00+02:00

G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	16.8 mm	Byggdjup (tum)	0.6614 inch
Höjd	16.5 mm	Bygghöjd (tum)	0.6496 inch
Bredd	1016 mm	Byggbredd (tum)	39.9999 inch
Nettovikt	231.73 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 42

Märkdata

Märkarea 16 mm² Märkspänning 400 V
 Märkström 80 A

Materialdata

Färgkod grå

Mått

Delning i mm (P) 17.80 mm

Ytterligare tekniska data

explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		


G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

Ritning



G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör**Frontkåpor och beröringsskydd**

Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

Allmänna beställningsdata

Typ	END CAP G+S 4L/16	Utförande
Art.nr.	2659030000	Plintskydd, grå, Höjd: 21.2 mm, Bredd: 8.3 mm, Djup: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118671506	
Förp.	10 ST	

Plintmatning

Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

Allmänna beställningsdata

Typ	FIT 25 GN	Utförande
Art.nr.	2659050000	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Förp.	10 ST	
Typ	FIT 25 SN	Utförande
Art.nr.	2659060000	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Förp.	30 ST	
Typ	FIT 50 GN	Utförande
Art.nr.	2659070000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Förp.	3 ST	
Typ	FIT 50 GN/F	Utförande
Art.nr.	2659090000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Förp.	3 ST	
Typ	FIT 50 SN	Utförande
Art.nr.	2659080000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Förp.	3 ST	

G-1L+N+9-2L+N+9-3L+N+9-1000/16 C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	FIT 50 SN/F	Utförande
Art.nr.	2659100000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Förp.	3 ST	

Frontkåpor och beröringsskydd



Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

Allmänna beställningsdata

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Utförande
Art.nr.	2659040000	Plintskydd, gul, Höjd: 18.3 mm, Bredd: 8.1 mm, Djup: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
Förp.	10 ST	