


S-4L-140/16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

4-poliga stifttyp-fasfördelningsstänger används för potentialfördelning till andra komponenter i manöverskåpet, såsom brytare, jordfelsbrytare och andra installationsanordningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Fas-samlingskena (plintar), 80, Antal poler: 8, Isolerad: Ja, 16
Art.nr.	2658840000
Typ	S-4L-140/16
GTIN (EAN)	4050118671681
Förp.	20 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-06-01T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	20.2 mm	Byggdjup (tum)	0.7953 inch
Höjd	27.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.0827 inch
Bredd	140 mm	Byggbredd (tum)	5.5118 inch
Nettovikt	20.75 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur -5 °C...40 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänt

Antal poler 8

Märkdata

Märkarea	16 mm ²	Märkspänning	400 V
Märkström	80 A		

Materialdata

Färgkod grå

Mått

Delning i mm (P) 17.80 mm



Ytterligare tekniska data

explosionstestat utförande Nej

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000215	ETIM 9.0	EC000215
ETIM 10.0	EC000215	ECLASS 14.0	27-37-13-06
ECLASS 15.0	27-37-13-06		

Ritning



Tillbehör

Frontkåpor och beröringsskydd



Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

Allmänna beställningsdata

Typ	END CAP G+S 4L/16	Utförande
Art.nr.	2659030000	Plintskydd, grå, Höjd: 21.2 mm, Bredd: 8.3 mm, Djup: 16.8 mm
GTIN (EAN)	4050118671506	
Förp.	10 ST	

Plintmatning



Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

Allmänna beställningsdata

Typ	FIT 25 GN	Utförande
Art.nr.	2659050000	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671483	
Förp.	10 ST	
Typ	FIT 25 SN	Utförande
Art.nr.	2659060000	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671476	
Förp.	30 ST	
Typ	FIT 50 GN	Utförande
Art.nr.	2659070000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671469	
Förp.	3 ST	
Typ	FIT 50 GN/F	Utförande
Art.nr.	2659090000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671445	
Förp.	3 ST	
Typ	FIT 50 SN	Utförande
Art.nr.	2659080000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671452	
Förp.	3 ST	

S-4L-140/16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	FIT 50 SN/F	Utförande
Art.nr.	2659100000	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118671438	
Förp.	3 ST	

Frontkåpor och beröringsskydd



Ändlock och kåpor säkerställer de krypavståndet i systemet finns även efter det att bussarna har kapats till längd eller när det gäller fristående kontakter, och fingersäkerhetsgaranti i enlighet med DIN EN 50274.

Allmänna beställningsdata

Typ	PROTECTION COVER G+S /5	Utförande
Art.nr.	2659040000	Plintskydd, gul, Höjd: 18.3 mm, Bredd: 8.1 mm, Djup: 18 mm
GTIN (EAN)	4050118671490	
Förp.	10 ST	