

FIT 25 SN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration

Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Extraanslutning (plint), 25 mm ²
Art.nr.	2659060000
Typ	FIT 25 SN
GTIN (EAN)	4050118671476
Förp.	30 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2025-06-01T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	19.5 mm	Byggdjup (tum)	0.7677 inch
Höjd	35.5 mm	Bygghöjd (tum)	1.3976 inch
Bredd	13.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5315 inch
Nettovikt	2.93 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Allmänt

Antal poler	1
-------------	---

Märkdata

Märkarea	25 mm ²	Märkström	101 A
----------	--------------------	-----------	-------

Materialdata

Färgkod	grå
---------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		