

Produktillustration



Våra moduler för inmatning underlättar hanteringen vid matning av systemet. Böjradie i kabeln kan till exempel minskas genom att använda en inmatningsmetod med sidoingång.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Extraanslutning (plint), 50 mm ²
Art.nr.	2659100000
Typ	FIT 50 SN/F
GTIN (EAN)	4050118671438
Förp.	3 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-08-30T00:00:00+02:00

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	27 mm	Byggdjup (tum)	1.063 inch
Höjd	39.7 mm	Bygghöjd (tum)	1.563 inch
Bredd	17.8 mm	Byggbredd (tum)	0.7008 inch
Nettovikt	30 g		

Temperaturer

Omgivningstemperatur	-5 °C...40 °C
----------------------	---------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

Allmänt

Antal poler	1
-------------	---

Märkdata

Märkarea	50 mm ²	Märkström	150 A
----------	--------------------	-----------	-------

Materialdata

Färgkod	grå
---------	-----

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		