

CB-UVR 140/3,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



UV-resistent polyamid 6.6 garanterar överlägsen hållbarhet för våra specialbuntband även i stark UV-strålning. Passar utmärkt för kontinuerlig användning utomhus.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 3,5 x 140 mm, Polyamid 66, 130 N
Art.nr.	2659320000
Typ	CB-UVR 140/3,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682687
Förp.	100 items

CB-UVR 140/3,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr. (UR)	E317499

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	140 mm	Bygghöjd (tum)	5.5118 inch
Bredd	3.5 mm	Byggbredd (tum)	0.1378 inch
Nettovikt	0.6 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	105 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Ja	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabelldiameter max.	35 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	130 N	Bunt diameter, max.	32 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	29 lbf	Bunt diameter, min.	2.5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

