

**CB-HTR 98/2,5 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Våra värmestabiliserade buntband är tillverkade av polyamid 6.6 för att klara kontinuerlig användning i temperaturer upp till +125 °C.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Buntband, 2,5 x 98 mm, Polyamid 66, 80 N
Art.nr.	<a href="#">2659370000</a>
Typ	CB-HTR 98/2,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682830
Förp.	100 items

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Mått och vikter**

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	98 mm	Bygghöjd (tum)	3.8583 inch
Bredd	2.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0984 inch
Nettovikt	0.24 g		

**Temperaturer**

Temperaturområde för användning	-40...125 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C		

**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Installationsmaterial**

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	125 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	21 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	80 N	Bunt diameter, max.	21 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	18 lbf	Bunt diameter, min.	1 mm

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

