

CB-HTR 290/4,5 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra värmestabiliserade buntband är tillverkade av polyamid 6.6 för att klara kontinuerlig användning i temperaturer upp till +125 °C.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 4,5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
Art.nr.	2659410000
Typ	CB-HTR 290/4,5 BK
GTIN (EAN)	4050118682878
Förp.	100 items

CB-HTR 290/4,5 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	290 mm	Bygghöjd (tum)	11.4173 inch
Bredd	4.5 mm	Byggbredd (tum)	0.1772 inch
Nettovikt	1.9 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...125 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	125 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	79 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	220 N	Bunt diameter, max.	78 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	49 lbf	Bunt diameter, min.	3.5 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

