


CB-HTR 200/3,6 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra värmestabiliserade buntband är tillverkade av polyamid 6.6 för att klara kontinuerlig användning i temperaturer upp till +125 °C.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 3,5 x 200 mm, Polyamid 66, 180 N
Art.nr.	2659450000
Typ	CB-HTR 200/3,6 NC
GTIN (EAN)	4050118682915
Förp.	100 items

CB-HTR 200/3,6 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	200 mm	Bygghöjd (tum)	7.874 inch
Bredd	3.5 mm	Byggbredd (tum)	0.1378 inch
Nettovikt	0.88 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...125 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	125 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	50 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	180 N	Bunt diameter, max.	50 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	40 lbf	Bunt diameter, min.	3 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

