


**CB-HTR 365/7,5 NC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Våra värmestabiliserade buntband är tillverkade av polyamid 6.6 för att klara kontinuerlig användning i temperaturer upp till +125 °C.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Buntband, 7,5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
Art.nr.	<a href="#">2659480000</a>
Typ	CB-HTR 365/7,5 NC
GTIN (EAN)	4050118682946
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	365 mm	Bygghöjd (tum)	14.3701 inch
Bredd	7.5 mm	Byggbredd (tum)	0.2953 inch
Nettovikt	4.21 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...125 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	125 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Temperaturområde för användning max.	125 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	100 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	540 N	Bunt diameter, max.	100 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	121 lbf	Bunt diameter, min.	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

