

CB-VT 98/2,5 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Våra framhärdiga buntband passar i miljöer där brandskyddsbehovet är mycket högt. De uppfyller EN 45545 för användning i järnvägsfordon.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 2,5 x 98 mm, Polyamid 66, 80 N
Art.nr.	2659490000
Typ	CB-VT 98/2,5 WT
GTIN (EAN)	4050118682953
Förp.	100 items

CB-VT 98/2,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	98 mm	Bygghöjd (tum)	3.8583 inch
Bredd	2.5 mm	Byggbredd (tum)	0.0984 inch
Nettovikt	0.24 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	85 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	21 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	80 N	Buntdiameter, max.	21 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	18 lbf	Buntdiameter, min.	1 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

