

**CB-VT 290/4,8 WT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Våra framhärdiga buntband passar i miljöer där brandskyddsbehovet är mycket högt. De uppfyller EN 45545 för användning i järnvägsfordon.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Buntband, 4,5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
Art.nr.	<a href="#">2659530000</a>
Typ	CB-VT 290/4,8 WT
GTIN (EAN)	4050118682991
Förp.	100 items

## CB-VT 290/4,8 WT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

### Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

### Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	290 mm	Bygghöjd (tum)	11.4173 inch
Bredd	4.5 mm	Byggbredd (tum)	0.1772 inch
Nettovikt	1.9 g		

### Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	85 °C		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

### Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	79 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	220 N	Bunt diameter, max.	78 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	49 lbf	Bunt diameter, min.	3.5 mm

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Drawings**

