

CB-VT 365/7,5 WT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande

Våra framhärdiga buntband passar i miljöer där brandskyddsbehovet är mycket högt. De uppfyller EN 45545 för användning i järnvägsfordon.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Buntband, 7,5 x 365 mm, Polyamid 66, 540 N
Art.nr.	2659540000
Typ	CB-VT 365/7,5 WT
GTIN (EAN)	4050118683004
Förp.	100 items

CB-VT 365/7,5 WT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	1 mm	Byggdjup (tum)	0.0394 inch
Höjd	365 mm	Bygghöjd (tum)	14.3701 inch
Bredd	7.5 mm	Byggbredd (tum)	0.2953 inch
Nettovikt	4.21 g		

Temperaturer

Temperaturområde för användning	-40...85 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-40 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	85 °C		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-beständig	Nej	Kan öppnas igen	Nej
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Temperaturområde för användning max.	85 °C
Temperaturområde för användning min.	-40 °C	Halogener	Nej
Kabeldiameter max.	100 mm	Grundläggande material	Polyamid 66
Draghållfasthet	540 N	Bunt diameter, max.	100 mm
Draghållfasthet (pund-kraft)	121 lbf	Bunt diameter, min.	8 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

