


**FP ENC BS 042 2B****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledning.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	FieldPower® kapsling, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, i komplett skick, glasfiberförstärkt polykarbonat, svart
Art.nr.	<a href="#">2659710000</a>
Typ	FP ENC BS 042 2B
GTIN (EAN)	4050118704075
Förp.	1 items

## Tekniska data

www.weidmueller.com

### Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

### Mått och vikter

Djup	42 mm	Byggdjup (tum)	1.6535 inch
Höjd	196 mm	Bygghöjd (tum)	7.7165 inch
Bredd	196 mm	Byggbredd (tum)	7.7165 inch
Nettovikt	297.62 g		

### Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C...85 °C

### Miljööverensstämmelse för produkt


RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	5f19cd84-8946-4797-9386-3ac323b95c10

### Allmänna uppgifter

Grundläggande material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt	Kapslingsmaterial	glasfiberförstärkt polykarbonat
Silikon	Nej	Färgkod	svart
Skyddsklass	IP65, i komplett skick	Brännbarhetsklass enligt UL 94	5VA
Monteringstyp	Skruvmontering, Fästöron		


### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		



## Tillbehör

## Adaptrar




HQ-adaptör för FieldPower®  
verktygslös installation som en FieldPower  
ledningstätning  
Passar för HQ 4/2, HQ 8 och HQ 17 plug-in  
kontaktdonsinsatser  
Finns som tillval med låsbart skyddshölje (skydd mot  
återinkoppling, enligt EN 60204-1)

## Allmänna beställningsdata

Typ	BG ARGH HQP ALU PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1532200000</a>	Adapter, FieldPower® tätningssats, HQ-adaptör, IP65, med
GTIN (EAN)	4050118337433	motsvarande kapsling, Polykarbonat, glasfiberförstärkt, Låsbar: Nej
Förp.	1 ST	
Typ	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1532210000</a>	Adapter, FieldPower® tätningssats, HQ-adaptör, IP65, med
GTIN (EAN)	4050118337600	motsvarande kapsling, Polykarbonat, glasfiberförstärkt, Låsbar: Ja
Förp.	1 ST	

## AC




Kraftfördelning med okapad ledning med  
ledningsdiametrar på 1,5 till 6 mm<sup>2</sup>.  
Inmatning/T-förgrening via Push In-anslutning 0,5 till 10  
mm<sup>2</sup> och/eller kontaktdonsanslutning 0,5 till 4 mm<sup>2</sup>.  
Färgad märkning ger en tydlig ledningskonfiguration.

- Nätdel
- Kraftfördelning
- Kraftavgrening

## Allmänna beställningsdata

Typ	PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1957620000</a>	FieldPower® kontaktelement, AC, IP20, IDC-anslutning, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4032248642489	Antal poler : 5
Förp.	1 ST	

## DC



Kraftfördelning med okapad ledning med  
ledningsdiametrar på 1,5 till 6 mm<sup>2</sup>.  
Inmatning/T-förgrening via Push In-anslutning 0,5 till 10  
mm<sup>2</sup> och/eller kontaktdonsanslutning 0,5 till 4 mm<sup>2</sup>.  
Färgad märkning ger en tydlig ledningskonfiguration.

- Nätdel
- Kraftfördelning
- Kraftavgrening

## FP ENC BS 042 2B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	PT6 DC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1126840000</a>	FieldPower® kontaktelement, DC, IP20, IDC-anslutning, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4032248908462	Antal poler : 5
Förp.	1 ST	

## AC/DC



Kraftfördelning med okapad ledning med ledningsdiametrar på 1,5 till 6 mm<sup>2</sup>.  
 Inmatning/T-förgrening via Push In-anslutning 0,5 till 10 mm<sup>2</sup> och/eller kontaktdonsanslutning 0,5 till 4 mm<sup>2</sup>.  
 Färgad märkning ger en tydlig ledningskonfiguration.

- Nätdel
- Kraftfördelning
- Kraftavgrening

## Allmänna beställningsdata

Typ	PT6 230/BUS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1269960000</a>	FieldPower® kontaktelement, AC/DC, IP20, IDC-anslutning, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4050118058239	Antal poler : 5
Förp.	1 ST	
Typ	PT6 DC 1/2/PE/3/4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1534930000</a>	FieldPower® kontaktelement, DC, IP20, IDC-anslutning, PUSH IN,
GTIN (EAN)	4050118338775	Antal poler : 5
Förp.	1 ST	

## Montageskenor för kapslingens underdelar




Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar.  
 Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och mycket mer.

## Allmänna beställningsdata

Typ	TS 35 PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1170690000</a>	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 54 mm, för underdel
GTIN (EAN)	4032248962532	
Förp.	10 ST	

## Tätningar



Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgängintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

## Allmänna beställningsdata

Typ	DG D0 PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4323240000</a>	FieldPower® tätningsinsats, Neutral tätning, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641246	
Förp.	10 ST	
Typ	DG M16 PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2545540000</a>	FieldPower® tätningsinsats, Tätning med anslutningsgänga, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555523	
Förp.	1 ST	
Typ	DG M20 PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2545550000</a>	FieldPower® tätningsinsats, Tätning med anslutningsgänga, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM
GTIN (EAN)	4050118555530	
Förp.	1 ST	
Typ	RKDG D9 PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4329610000</a>	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande kapsling, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM
GTIN (EAN)	4032248668687	
Förp.	10 ST	
Typ	RKDG D11 PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4323210000</a>	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande kapsling, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641215	
Förp.	10 ST	
Typ	RKDG D13 PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4323230000</a>	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande kapsling, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641239	
Förp.	10 ST	
Typ	RKDG D15 PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4323220000</a>	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande kapsling, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641222	
Förp.	10 ST	
Typ	RKDG D17 PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">4324010000</a>	FieldPower® tätningsinsats, Vikbar tätning, IP65 med motsvarande kapsling, IP65, med motsvarande kapsling, EPDM
GTIN (EAN)	4032248641284	
Förp.	10 ST	
Typ	RKDG D18 WG PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2491870000</a>	FieldPower® tätningsinsats, Tätning, IP54, med motsvarande kapsling, EPDM
GTIN (EAN)	4050118501537	
Förp.	10 ST	
Typ	RKDG 2XD8.5 WG PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1114530000</a>	FieldPower® tätningsinsats, Tätning, IP54, med motsvarande kapsling, EPDM
GTIN (EAN)	4032248892624	
Förp.	10 ST	

## FP ENC BS 042 2B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## IP68-version



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål. Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar. Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

## Allmänna beställningsdata

Typ	VG M20-1/K68	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1772300000</a>	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10
GTIN (EAN)	4032248 129966	mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30
Förp.	50 ST	min.), Polyamid 6

## Plastlåsmuttrar, grå



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU M20 - K GR	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1772460000</a>	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 20, 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248 130207	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	100 ST	

## IP68-version



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål. Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar. Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

## Allmänna beställningsdata

Typ	VG M20 - K 68	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2811470000</a>	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, M 20, 10
GTIN (EAN)	4064675 292227	mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30
Förp.	50 ST	min.), Polyamid 6

## FP ENC BS 042 2B

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Generation 2




FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

### Allmänna beställningsdata

Typ	FP ENC AS 178 2C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659740000</a>	FieldPower® kapsling, 191 mm, 191 mm, 178 mm, IP65, i komplett
GTIN (EAN)	4050118703245	skick, Aluminium, Aluminium
Förp.	1 ST	
Typ	FP ENC BS 113 2C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659720000</a>	FieldPower® kapsling, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, i komplett
GTIN (EAN)	4050118703238	skick, glasfiberförstärkt polykarbonat, svart
Förp.	1 ST	
Typ	FP ENC TS 113 2C	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2659730000</a>	FieldPower® kapsling, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, i komplett
GTIN (EAN)	4050118703252	skick, Polykarbonat, transparent
Förp.	1 ST	

### Tätningar



Intelligenta kabeldragningslösningar kan spara värdefull tid och pengar.

Modulsystemet FieldPower® har rätt lösning för varje kabeluppgift.

Vikbara tätningar för användning av förkonfektionerade kablar

Tätningar tillgängliga med M16 och M20 anslutningsgängintegration av drifts- och signalanordningar i tätningen är möjliga

### Allmänna beställningsdata

Typ	RKDG D24 WG PT6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1069060000</a>	FieldPower® tätningssats, Tätning, IP54, med motsvarande
GTIN (EAN)	4032248827053	kapsling, EPDM
Förp.	10 ST	

## Tillbehör

### Montageskenor för kapslingens underdelar



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar. Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och mycket mer.

### Allmänna beställningsdata

Typ	FP ENC DR07 142 XB	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2633450000</a>	FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 142 mm, för underdel
GTIN (EAN)	4050118664416	
Förp.	5 ST	