

FP ENC TS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|---|
| Utförande | FieldPower® kapsling, 191 mm, 191 mm, 113 mm, IP65, i komplett skick, Polykarbonat, transparent |
| Art.nr. | 2659730000 |
| Typ | FP ENC TS 113 2C |
| GTIN (EAN) | 4050118703252 |
| Förp. | 1 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 113 mm | Byggdjup (tum) | 4.4488 inch |
| Höjd | 191 mm | Bygghöjd (tum) | 7.5197 inch |
| Bredd | 191 mm | Byggbredd (tum) | 7.5197 inch |
| Nettovikt | 402.69 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| Lagertemperatur | -40 °C...85 °C | Drifttemperatur | -40 °C...85 °C |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |


Allmänna uppgifter

| | | | |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| Grundläggande material | Polykarbonat | Kapslingsmaterial | Polykarbonat |
| Silikon | Nej | Färgkod | transparent |
| Skyddsklass | IP65, i komplett skick | Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Vridmoment för lockskravar | 2 Nm | Fastsättning av lock | TX20-skravar |
| Monteringsanvisning | Lockskravar ingår | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000261 | ETIM 9.0 | EC000261 |
| ETIM 10.0 | EC000261 | ECLASS 14.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-01-01 | | |

FP ENC ... S 113 2C



FP ENC TS 113 2C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Montageskenor för beröringsskydd i plast



Ett stort utbud av tillbehör för FieldPower®-boxar. Kabeltätningar, montageskenor, låsningselement och mycket mer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FP ENC DR07 142 XC P | Utförande |
| Art.nr. | 2633510000 | FieldPower® montageskena, Stål förzinkat, 142 mm, för plastlock |
| GTIN (EAN) | 4050118664393 | |
| Förp. | 5 ST | |

DMS PRO



Weidmüllers elektriska skruvdragare är ergonomiskt utformade och är därför idealiska enhandsverktyg. De underlättar ett ergonomi rätt arbete i alla monteringsriktningar. Därutöver förfogar de över en automatisk vridmomentsbegränsning och en hög repeteringnaggrannhet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------|
| Typ | DMS PRO | Utförande |
| Art.nr. | 1479120000 | Mounting tool |
| GTIN (EAN) | 4050118287011 | |
| Förp. | 1 ST | |

Tillbehör

Bits E6.3 - Torx®



Weidmüller bits är standard-bits, som har hög kvalitet, stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög produktkvalitet.

Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentvärden, som ligger långt över dem som anges i de gällande DIN-normerna:

- DIN 5261 för PH/PZ-bitar
- DIN 5263 för Spår-Bits,

• Camcar-Norm för TORX-bits
Det innebär en lång livslängd vid höga vridmoment och därmed idealiska förutsättningar för montagearbeten.

Fördelar:

- Lämplig för alla skruvjobb. På grund av deras enastående hårdhetsvärden på 59–61 HRC är de lämpliga för användning med både manuella verktyg och kraftverktyg.
- God slittålighet och därmed lång livslängd.
- Optimal passning i DIN-skruvar för lågt slitage och optimal vridmomentöverföring.
- Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produktkvalitet.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| Typ | BIT E6,3 T20 X 150 | Utförande |
| Art.nr. | 2821510000 | Montageverktyg |
| GTIN (EAN) | 4064675359050 | |
| Förp. | 5 ST | |

Generation 2



FieldPower®-kapslingarna är mycket stabila och uppfyller de högsta UL-kraven vad beträffar brandfarlighet enligt klass 5 VA.

- Modulen "TS 35 PT6" för montage på skena och kontaktenheten PT6 är enkla att låsa fast.
- De öppningsbara tätningarna tillåter också användning av konfektionerade kontaktdonsledningar.
- Versionerna med hög kåpa gör det möjligt att installera enheten. För kabeltätningar, se tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | FP ENC BS 042 2B | Utförande |
| Art.nr. | 2659710000 | FieldPower® kapsling, 196 mm, 196 mm, 42 mm, IP65, i komplett |
| GTIN (EAN) | 4050118704075 | skick, glasfiberförstärkt polykarbonat, svart |
| Förp. | 1 ST | |