


**HDC XX5E02 MMSXXX-0115****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Den nya tvåpoliga bus-modulen är oerhört kompakt och kan rymma både megabit- och gigabitdatainsatser. Det gör det möjligt med anslutning av 2 Gigabit Cat 6A-kablar (10 gigabit) till en modul.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2659960115
Typ	<a href="#">HDC XX5E02 MMSXXX-0115</a>
GTIN (EAN)	4050118682243
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2025-09-30T00:00:00+02:00

## HDC XX5E02 MMSXXX-0115

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	110 g
-----------	-------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Allmänna data

Antal poler	4	Kabellängd	1.15 m
Kodering	D-kodad	Kontaktyta	Au (guld)
Överföringshastighet	100 MBit/s	Isolationsmotstånd	≥ 108 Ω
Kategori	Cat. 5e	Nominell spänning	250 V
Märkström	4 A	Stickcykler	\u2265 100
Nedsmutningsgrad	2	Motsatt sida version	Hane, rak
Modulsida version	Hane		

## Tekniska data för kabel

Kabellängd	1.15 m	Mantelfärg	blå
Halogener	Nej	Mantelmateriel	Radox EM 104

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		