

**MULTIMARK PLUS ROLLER MF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2661610000
Typ	<a href="#">MULTIMARK PLUS ROLLER MF</a>
GTIN (EAN)	4050118681222
Förp.	1 items

## MULTIMARK PLUS ROLLER MF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Bredd	134.9 mm	Byggbredd (tum)	5.311 inch
Diameter	15 mm	Nettovikt	66 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Märkningssystem

Applikation/Tillverkare	MultiFit Phoenix
-------------------------	------------------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-01-92
ECLASS 15.0	19-14-01-92		