

MULTIMARK PLUS ROLLER MF-W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dessa skrivare ger utmärkt utskriftsresultat tack vare termotransfertekniken. Olika material och ett användarvänligt utskriftssystem under Windows optimerar märkningsarbetet.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2661620000
Typ	MULTIMARK PLUS ROLLER MF-W
GTIN (EAN)	4050118681239
Förp.	1 items

MULTIMARK PLUS ROLLER MF-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Bredd	134.9 mm	Byggbredd (tum)	5.311 inch
Diameter	15 mm	Nettovikt	65.12 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Märkningssystem

Applikation/Tillverkare	MultiFit Wago
-------------------------	---------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ETIM 10.0	EC001675	ECLASS 14.0	19-14-01-92
ECLASS 15.0	19-14-01-92		