

ZQV 50/70N/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fördelningen eller mångfaldigandet av en potential till angränsande kopplingsplintar genomförs via en överkoppling. Ytterligare insatser från kabeldragning kan lätt undvikas. Även om polerna bryts ut är kontaktens tillförlitlighet i kopplingsplintar fortfarande garanterad. Vår portfölj erbjuder pluggbara och skruvbara överkopplingssystem för modulär plintar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande | Överkoppling (plint), instucken, orange, 150 A, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 20.00, Isolerad: Ja, Bredd: 38.13 mm |
| Art.nr. | 2663400000 |
| Typ | ZQV 50/70N/2 |
| GTIN (EAN) | 4064675266198 |
| Förp. | 10 items |

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|-------------|
| Djup | 17.1 mm | Byggdjup (tum) | 0.6732 inch |
| Höjd | 68.18 mm | Bygghöjd (tum) | 2.6842 inch |
| Bredd | 38.13 mm | Byggbredd (tum) | 1.5012 inch |
| Nettovikt | 33.35 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Omgivningstemperatur | -5 °C...40 °C |
| Drifttemperatur | -60 °C...130 °C | Varaktigt driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Varaktigt driftstemperatur, max. | 130 °C | | |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

| | |
|-------------|---|
| Antal poler | 2 |
|-------------|---|

Märkdata

| | | | |
|--------------|-------|-----------|-------|
| Märkspänning | 400 V | Märkström | 150 A |
|--------------|-------|-----------|-------|

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|--------|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | orange |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Mått

| | |
|------------------|----------|
| Delning i mm (P) | 20.00 mm |
|------------------|----------|

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|---------------|------------------------|----------------------------|-----|
| Montagesätt | instucken | explosionstestat utförande | Nej |
| Monteringstyp | Kontaktidon, instucken | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |

