

**SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Crimpanslutningen kännetecknas av hög funktionell tillförlitlighet. Med den här anslutningstekniken kontaktpressas ledaren på kontakten och griper sedan in i kontakthållaren. Anslutningen mellan ledaren och crimpen är vibrationssäker och har långvarig stabilitet.

Crimpkontakter ska beställas separat.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fältanslutningsbar anslutning, M12
Art.nr.	<a href="#">2664790000</a>
Typ	SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF
GTIN (EAN)	4050118765243
Förp.	1 items

## SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Diameter 21 mm Nettovikt 19.5 g

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kodering	D-kodad
Kontaktyta	Ni/Au	LED	Nej
Anslutningstyp	Crimpslutning	Kapslingsmaterial	Cu-legering Ni-pläterad
Kabeldiameter max.	9 mm	Kabeldiameter min.	4 mm
Ledardiameter, max.	0.82 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Nominell spänning	50 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 250
Kontakttyp	Hane	Skärmslutning	Ja
Material låsring	CuZn, förnicklad	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C

## Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12
Anslutning 2	Crimp	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Kapslingsmaterial	Cu-legering Ni-pläterad	Anslutningsgånga	M12
Kontaktyta	Ni/Au	Ledararea, fintrådig, min.	0.08 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	0.82 mm <sup>2</sup>	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 250		

## Allmänna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

## Elektriska egenskaper

Nominell spänning 50 V

## Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101 Brandskydd i spårbundna fordon EN 45545 HL3  
Stöt- och vibrationssäker motsvarande EN 50155:2001, DIN EN 61373

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


**SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


**Ritningar**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Profilritning**



**Profilritning**



**Polschema**



## SAISGC-M-4D-4/9-M12-WDF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Skärmad kabelförskruvning



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Crimpanslutningen kännetecknas av hög funktionell tillförlitlighet. Med den här anslutningstekniken kontaktpressas ledaren på kontakten och griper sedan in i kontakthållaren. Anslutningen mellan ledaren och crimpen är vibrationssäker och har långvarig stabilitet. Crimpkontakter ska beställas separat.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-M12-KSC-18/20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2664840000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755091	
Förp.	100 ST	
Typ	SAI-M12-KSC-20/22	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2664850000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755220	
Förp.	100 ST	
Typ	SAI-M12-KSC-22/24	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2673710000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755060	
Förp.	100 ST	
Typ	SAI-M12-KSC-26/28	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2673720000</a>	Contact
GTIN (EAN)	4050118755077	
Förp.	100 ST	

## ...för M12



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställdonsledning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-TMCSK	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1381690000</a>	Crimpverktyg, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183870	
Förp.	1 ST	