

**SAI-M12-KBC-20/22****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Crimpanslutningen kännetecknas av hög funktionell tillförlitlighet. Med den här anslutningstekniken kontaktpressas ledaren på kontakten och griper sedan in i kontakthållaren. Anslutningen mellan ledaren och crimpen är vibrationssäker och har långvarig stabilitet.

Crimpkontakter ska beställas separat.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Kontakt
Art.nr.	<a href="#">2664870000</a>
Typ	SAI-M12-KBC-20/22
GTIN (EAN)	4050118755213
Förp.	100 items

## SAI-M12-KBC-20/22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	0.27 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	4	Kontaktyta	förgylld
Anslutningsarea	AWG 20 - AWG 22	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Märkström	7 A
Stickcykler	≥ 250	Nedsmutningsgrad	3
Kontakttyp	Hona	Anslutningsarea max.	0.52 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea min.	0.33 mm <sup>2</sup>		

## Allmänna data

Antal poler	4	Anslutning 1	M12 Contact
Anslutning 2	Crimp	Kontaktmaterial	Kopparlegering
Kontaktyta	förgylld	Ledararea, fintrådig, min.	0.33 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	0.52 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, entrådig min.	0.33 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, entrådig max.	0.52 mm <sup>2</sup>	Stickcykler	≥ 250

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## SAI-M12-KBC-20/22

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### ...för M12



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

### Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-TMCSK	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1381690000</a>	Crimpverktyg, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183870	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-TMC-PD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1381700000</a>	Insats förslutningsverktyg, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183856	
Förp.	1 ST	