

**IE-PIC-M12X-P-22/26****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimpkontakt med maskinbearbetad precision för M12X

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Kontakt, utan, Hane
Art.nr.	<a href="#">2664880000</a>
Typ	IE-PIC-M12X-P-22/26
GTIN (EAN)	4050118765342
Förp.	100 items

## IE-PIC-M12X-P-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	0.05 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	1	Kodering	X-kodad
Anslutningsarea	AWG 22 - AWG 26	LED	Nej
Anslutningstyp	Crimpslutning	Kontaktmaterial	Kopparlegering, förgylld
Ledardiameter, max.	0.14 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	0.34 mm <sup>2</sup>
Märkström	1 A	Skyddsklass	IP00
Skärmslutning	Nej	Material låsring	Ingen

## Allmänna data


Antal poler	1	Anslutning 1	M12 Contact
Anslutning 2	Crimp	Anslutningsgänga	utan
Kontaktmaterial	Kopparlegering, förgylld	Skyddsklass	IP00

## Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ
-----------------	---------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		



**...för M12**

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställjonsledningar.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	SAI-TMCSK	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1381690000</a>	Crimpverktyg, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183870	
Förp.	1 ST	