

HDC MBUS4 D5E MC MCLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av data-kablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Art.nr.	2665150000
Typ	HDC MBUS4 D5E MC MCLIP
GTIN (EAN)	4050118677737
Förp.	1 items

HDC MBUS4 D5E MC MCLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt

8.17 g

Temperaturer

Gränsvärde, temperatur

-40 °C ... 90 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

a1b198df-2a58-40a5-bb31-ff1a2bb12993

Allmänna data

Antal poler

4

Kontaktyta

förgylld

Isolationsmotstånd

≥ 100 MΩ

Nominell spänning

250 V

Stickcykler

≤ 100

Nedsmutningsgrad

2

Kodering

D-kodad

Överföringshastighet

100 MBit/s

Kategori

Cat. 5e

Märkström

4 A

Typ

Stift

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 15.0

27-44-02-92

ETIM 9.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

HDC MBUS4 D5E MC MCLIP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Crimpkontakter



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS4 M AWG18	Utförande
Art.nr.	2565920000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575477	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 M AWG22-20	Utförande
Art.nr.	2565900000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575453	
Förp.	100 ST	
Typ	HDC MBUS4 M AWG26-24	Utförande
Art.nr.	2565880000	Crimp contact
GTIN (EAN)	4050118575705	
Förp.	100 ST	

Skärningshylsor



Omfattande portfölj för flexibel kabeldragning av datakablar på plats: från dedikerade verktyg till Cat.#5 D-kodade och Cat.#6 X-kodade kontaktdon, liksom robusta kabelskärmningar. Dessa komponenter tillåter tillförlitliga fältmonterade dataanslutningar – idealiska för industriella användningar, snabb installation och högsta möjliga flexibilitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MBUS CFS 5.0	Utförande
Art.nr.	2566080000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575927	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CFS 7.0	Utförande
Art.nr.	2566070000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575910	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 7.3	Utförande
Art.nr.	2566060000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575903	
Förp.	10 ST	

HDC MBUS4 D5E MC MCLIP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör**

Typ	HDC MBUS CF 7.9	Utförande
Art.nr.	2566050000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575897	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 8.5	Utförande
Art.nr.	2566040000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575880	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.1	Utförande
Art.nr.	2566030000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575873	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 9.7	Utförande
Art.nr.	2566020000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575866	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 10.3	Utförande
Art.nr.	2566010000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575859	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MBUS CF 11.0	Utförande
Art.nr.	2566000000	Accessories
GTIN (EAN)	4050118575712	
Förp.	10 ST	