


STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2666060000
Typ	STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT
GTIN (EAN)	4050118681550
Förp.	1 items

STARTERKIT-UC20-WL2000-IOT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	455 mm	Byggdjup (tum)	17.9134 inch
Höjd	320 mm	Bygghöjd (tum)	12.5984 inch
Bredd	255 mm	Byggbredd (tum)	10.0394 inch
Montagemått höjd	320 mm	Nettovikt	800 g

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Allmänna data

Montageskena obestyckad	TS 35
-------------------------	-------

Nätdel

Matningsspänning för utgångar	24 V DC +20 %/ -15 %	Matningsspänning, system och ingångar	230 V AC
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------	----------

Systemdata

Gränssnitt	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1x Micro USB	max. antal moduler	0
Gränssnitt för konfigurering	Micro USB 2.0, MicroSD CARD	Möjlighet att utöka minnet av programdata	Ja
Tekniskt verktyg	u-create web	Programmeringsmiljö	webbaserad
Minne (Flash)	4 GB	Realtidsklocka	Kapacitet med buffer (max. 5 dagar)
Fältbussprotokoll	TCP/IP		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		