

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2666070000
Typ	STARTERKIT-UC20-SL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681543
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2024-03-31T00:00:00+01:00
Alternativ produkt	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

STARTERKIT-UC20-SL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	455 mm	Byggdjup (tum)	17.9134 inch
Höjd	320 mm	Bygghöjd (tum)	12.5984 inch
Bredd	255 mm	Byggbredd (tum)	10.0394 inch
Nettovikt	800 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Anslutningsdata

Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)	AWG 26	Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)	AWG 16
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)	AWG 26	Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)	AWG 16
Anslutningstyp	PUSH IN	Ledardiameter, entrådig max.	1.5 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	1.5 mm ²	Ledarearea, fintrådig, min.	0.14 mm ²

Nätdel

Matningsspänning för utgångar	230 V AC
-------------------------------	----------

Systemdata

max. antal moduler	0	Gränssnitt för konfiguration	Micro USB 2.0
Möjlighet att utöka minnet av programdata	Ja	Användaruppgifter minnesstorlek	4 GB
Anslutning	PUSH IN	Programmeringsmiljö	CoDeSys-baserad
Typ av programdatans minne	DDR4	Minne (Flash)	32 GB via microSD, 4 GB

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		