

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	2666080000
Typ	STARTERKIT-UC20-WL2000-AC
GTIN (EAN)	4050118681536
Förp.	1 items

STARTERKIT-UC20-WL2000-AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	455 mm	Byggdjup (tum)	17.9134 inch
Höjd	320 mm	Bygghöjd (tum)	12.5984 inch
Bredd	255 mm	Byggbredd (tum)	10.0394 inch
Nettovikt	800 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Anslutningsdata

Anslutningstyp	PUSH IN
----------------	---------

Nätdel

Matningsspänning för utgångar	24 V DC +20 %/ -15 %	Matningsspänning, system och ingångar	24 V DC +20 %/ -15 %
-------------------------------	----------------------	---------------------------------------	----------------------

Systemdata

Gränssnitt för konfigurering	Micro USB 2.0	Processor	Dual Core ARM Cortex A9, 624 MHz, 512 Mbyte RAM
Anslutning	PUSH IN	Programmeringsmiljö	webbaserad
Minne (Flash)	8 GB	Realtidsklocka	Med batteribuffert
Fältbussprotokoll	EtherCAT, Modbus/TCP, PROFINET, EtherNet/IP		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000236	ETIM 9.0	EC000236
ETIM 10.0	EC000236	ECLASS 14.0	27-24-22-07
ECLASS 15.0	27-24-22-07		