

**HDC MHP 70 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Strömförsörjningsmodul, 1000 V, 70 A, Antal poler: 2, Crimpanslutning, Hane, Nödvändiga insticksplatser: 1
Art.nr.	<a href="#">2668190000</a>
Typ	HDC MHP 70 MC
GTIN (EAN)	4050118767537
Förp.	1 items

## HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E92202

## Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1.3386 inch
Höjd	46.65 mm	Bygghöjd (tum)	1.8366 inch
Bredd	14.5 mm	Byggbredd (tum)	0.5709 inch
Nettovikt	10.1 g		

## Temperaturer

Gränsvärde, temperatur -40 °C ... 125 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Allmänna data

Antal poler	2	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0
Isolationsmotstånd	1012 Ω	Stickcykler	≥ 500
Typ	Hane	Överspänningskategori	III
Nedsmutningsgrad	3	Grundläggande material	Polykarbonat, glasfiberförstärkt
Serie	ModuPlug	Märkspänning (DIN EN 61984)	1000 V
Märkspänning enligt UL/CSA	600 V	Märkstötspänning (DIN EN 61984)	8 kV
Märkström (DIN EN 61984)	70 A	Nödvändiga insticksplatser	1

## PE anslutningsdata


Anslutningstyp PE	Skruvanslutning via modulram
-------------------	------------------------------

## Utförande

Avisoleringslängd nominellt	15 mm	Anslutningstyp	Crimpanslutning
Ledardiameter, max.	25 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	6 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		



## HDC MHP 70 MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## 70 A crimpkontakter

Crimping är en elektrisk och mekaniskt säker och pålitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk crimpkontakt är gastät och korrosionstålig.



## Allmänna beställningsdata

Typ	HDC MHP70 M 10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2668350000</a>	Hane, Silver, 10 - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802290	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP70 M 10 P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2691240000</a>	Hane, Silver, 10 - 19 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802900	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP70 M 16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2668360000</a>	Hane, Silver, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802795	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP70 M 16 P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2691250000</a>	Hane, Silver, 16 - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118803020	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP70 M 25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2668370000</a>	Hane, Silver, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118803013	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP70 M 25 P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2691260000</a>	Hane, Silver, 25 - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118803037	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP70 M 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2668280000</a>	Hane, Silver, 6 - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802788	
Förp.	10 ST	
Typ	HDC MHP70 M 6 P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2691190000</a>	Hane, Silver, 6 - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118802887	
Förp.	10 ST	

**HDC MHP 70 MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Motsvarighet****Elektriska moduler****Flexibel**

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplösningar som sparar en stor mängd utrymme. Den mindre delningen bidrar också till en optimerad design.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	HDC MHP 70 FAS	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2748310000</a>	Strömförsörjningsmodul, 1000 V, 70 A, Antal poler: 2,
GTIN (EAN)	4050118890884	Axialskruvanslutning, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 1
Förp.	2 ST	
Typ	HDC MHP 70 FC	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2668180000</a>	Strömförsörjningsmodul, 1000 V, 70 A, Antal poler: 2,
GTIN (EAN)	4050118765892	Crimpanslutning, Hylsa, Nödvändiga insticksplatser: 1
Förp.	1 ST	