

IE-PIC-M12X-S-22/26**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimpkontakt med maskinbearbetad precision för M12X

Allmänna beställningsdata

Utförande	Kontakt, utan, Hylsa
Art.nr.	2673440000
Typ	IE-PIC-M12X-S-22/26
GTIN (EAN)	4050118765359
Förp.	100 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Nettovikt	0.06 g
-----------	--------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	1	Kodering	X-kodad
Anslutningsarea	AWG 22 - AWG 26	LED	Nej
Anslutningstyp	Crimpslutning	Kontaktmaterial	Kopparlegering, förgylld
Ledardiameter, max.	0.14 mm ²	Ledardiameter, min.	0.34 mm ²
Märkström	1 A	Skyddsklass	IP00
Skärmanslutning	Nej	Material låsring	Ingen

Allmänna data


Antal poler	1	Anslutning 1	M12 Contact
Anslutning 2	Crimp	Anslutningsgänga	utan
Kontaktmaterial	Kopparlegering, förgylld	Skyddsklass	IP00

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ
-----------------	---------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		



IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

...för M12

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-TMCSK	Utförande
Art.nr.	1381690000	Crimpverktyg, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183870	
Förp.	1 ST	