

**SAI-M12-KBC-22/24****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik. Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Crimpanslutningen kännetecknas av hög funktionell tillförlitlighet. Med den här anslutningstekniken kontaktpressas ledaren på kontakten och griper sedan in i kontakthållaren. Anslutningen mellan ledaren och crimpen är vibrationssäker och har långvarig stabilitet.

Crimpkontakter ska beställas separat.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Contact
Art.nr.	<a href="#">2673730000</a>
Typ	SAI-M12-KBC-22/24
GTIN (EAN)	4050118754599
Förp.	100 items

## SAI-M12-KBC-22/24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Nettovikt	0.29 g
-----------	--------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Kontaktyta	förgylld	Anslutningsarea	AWG 22 - AWG 24
Anslutningstyp	Crimpanslutning	Kontaktmaterial	Kopparlegering
Märkström	7 A	Stickcykler	≥ 250
Nedsmutningsgrad	3	Kontakttyp	Hona
Anslutningsarea max.	0.33 mm <sup>2</sup>	Anslutningsarea min.	0.21 mm <sup>2</sup>

## Allmänna data

Anslutning 1	M12 Contact	Anslutning 2	Crimp
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Kontaktyta	förgylld
Ledararea, fintrådig, min.	0.21 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, fintrådig, max.	0.33 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, entrådig min.	0.21 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, entrådig max.	0.33 mm <sup>2</sup>
Stickcykler	≥ 250		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## SAI-M12-KBC-22/24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### ...för M12



Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

### Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-TMCSK	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1381690000</a>	Crimpverktyg, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183870	
Förp.	1 ST	
Typ	SAI-TMC-PD	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1381700000</a>	Insats förslutningsverktyg, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118183856	
Förp.	1 ST	