

**CRIMPER 6/5 Z GER****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Verktyg, 0.25mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , Trapetsindentpressning
Art.nr.	<a href="#">2676290000</a>
Typ	CRIMPER 6/5 Z GER
GTIN (EAN)	4050118741681
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2026-02-28T00:00:00+01:00

## CRIMPER 6/5 Z GER

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1.1811 inch
Höjd	78 mm	Bygghöjd (tum)	3.0709 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	419.7 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Ändhylsor med/utan plastkrage	Crimp-område, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	0.25 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Ändhylsarea, max.	6 mm <sup>2</sup>	Ändhylsarea, min.	0.25 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	Trapetsindent-pressning	Crimpprofil 5	6 mm <sup>2</sup>

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		