

CRIMPER 4U Z GER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Uppplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, 0,5mm ² , 4mm ² , Trapetspressning
Art.nr.	2676320000
Typ	CRIMPER 4U Z GER
GTIN (EAN)	4050118742213
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Sista orderdatum	2026-02-28T00:00:00+01:00

CRIMPER 4U Z GER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	30 mm	Byggdjup (tum)	1.1811 inch
Höjd	78 mm	Bygghöjd (tum)	3.0709 inch
Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	16.92 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Ändhysor med/utan plastkrage	Crimp-område, max.	4 mm ²
Crimp-område, min	0.5 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	4 mm ²	Crimpart/-profil	Trapetspressning
------------------	-------------------	------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		