

CMA-61-1500-5A-5VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömomvandlare med stickkontakt**

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 1500 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 5 VA, noggrannhetsklass: 1, stängd strömomvandlare
Art.nr.	2680170000
Typ	CMA-61-1500-5A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118696523
Förp.	1 items
Tillverkare	MBS AG

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	52 mm	Byggdjup (tum)	2.0472 inch
Bredd	95 mm	Byggbredd (tum)	3.7401 inch
Längd	114 mm	Bygglängd (tum)	4.4882 inch
Nettovikt	408.32 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...5 A
Load	5 VA	Primärström	1500 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	43.00 mm
Skena	50 x 30 mm, 63 x 10 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Värmeklassad varaktig ström ITermisk	1,2 x Inom	Nominell frekvens	50 Hz
--------------------------------------	------------	-------------------	-------

Isolationskoordination

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	noggrannhetsklass	1
----------	--------------------------------------	-------------------	---

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-61-1500-5A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

www.weidmueller.com

