

**CMA-81-2000-5A-10VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömomvandlare med stickkontakt**

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Primärström: 2000 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 10 VA, noggrannhetsklass: 1, stängd strömomvandlare
Art.nr.	<a href="#">2680180000</a>
Typ	CMA-81-2000-5A-10VA-1
GTIN (EAN)	4050118696530
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2025-04-08T00:00:00+02:00
Tillverkare	MBS AG

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Djup	52 mm	Byggdjup (tum)	2.0472 inch
Bredd	120 mm	Byggbredd (tum)	4.7244 inch
Längd	134 mm	Bygglängd (tum)	5.2756 inch
Nettovikt	639 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Elektriska attribut

noggrannhetsklass	1	Sekundärström	0...5 A
Load	10 VA	Primärström	2000 A

## Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	54.00 mm
Skena	80 x 10 mm, 60 x 30 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

## Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Isolationsklass	E
Värmeklassad varaktig ström I <sub>Termisk</sub>	1,2 x Inom	Nominell frekvens	50 Hz

## Isolationskoordination

Standard	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	noggrannhetsklass	1
----------	--------------------------------------	-------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

