

**CMA-61-1500-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömomvandlare med stickkontakt**

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Primärström: 1500 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: , noggrannhetsklass: , stängd strömomvandlare
Art.nr.	<a href="#">2680230000</a>
Typ	CMA-61-1500-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696585
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Tillgänglig till	2025-04-08T00:00:00+02:00
Tillverkare	MBS AG

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Mått och vikter

Längd	114 mm	Bygglängd (tum)	4.4882 inch
Nettovikt	415 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Elektriska attribut

Sekundärström	0...5 A	Primärström	1500 A
---------------	---------	-------------	--------

## Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	43.00 mm
Skena	50 x 30 mm, 63 x 10 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

## Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Värmeklassad varaktig ström ITermisk	1,2 x Inom
Nominell frekvens	50 Hz		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

