


CMA-81-2000-5A-10VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Strömmomvandlare med stickkontakt**

Strömmomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömmomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömmomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 2000 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: , noggrannhetsklass: , stängd strömmomvandlare
Art.nr.	2680240000
Typ	CMA-81-2000-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696592
Förp.	1 items
Leveransstatus	Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till	2025-04-08T00:00:00+02:00
Tillverkare	MBS AG

CMA-81-2000-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Längd	134 mm	Bygglängd (tum)	5.2756 inch
Nettovikt	570 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur
-----------------	-----------------

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

Sekundärström	0...5 A	Primärström	2000 A
---------------	---------	-------------	--------

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	54.00 mm
Skena	60 x 30 mm, 80 x 10 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Skyddsklass	IP20	Värmeklassad varaktig ström ITermisk	1,2 x Inom
Nominell frekvens	50 Hz		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-81-2000-5A-10VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

