

CMA-101-2500-5A-10VA-0,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Strömomvandlare med stickkontakt**

Strömomvandlare med stickkontakt används överallt där stora strömmar uppåt till 5 000A behöver mätas och bearbetas. Våra strömomvandlare med stickkontakt matar sekundära strömmar på 1 A eller 5 A. Weidmüller erbjuder även en kompakt strömomvandlare med låg effekt för omvandling av strömmar på upp till 600 och spänningar på upp till 333 mV.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Primärström: 2500 A, Sekundärström max.: 5 A, Load: 10 VA, noggrannhetsklass: 0,5, stängd strömomvandlare
Art.nr.	2680250000
Typ	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118696608
Förp.	1 items
Leveransstatus	Avanmäld
Sista orderdatum	2025-04-08T00:00:00+02:00
Tillverkare	MBS AG

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Längd	147 mm	Bygglängd (tum)	5.7874 inch
Nettovikt	660 g		

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass	0,5	Sekundärström	0...5 A
Load	10 VA	Primärström	2500 A

Mått spänningsförande ledare

Typ av ledare	Endast isolerad ledare	Rundledare	70.00 mm
Skena	100 x 10 mm, 80 x 30 mm	Installationsplats	För inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Skyddsklass IP20 Nominell frekvens 50 Hz

Isolationskoordination

noggrannhetsklass 0,5

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

