

SNAPMARK 1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SnapMark – denna skylthållare har utvecklats specifikt för tvåvåningsplinten IDK 1,5 N i I-serien. Genom den flexibla svängningsmekanismen kan överkopplingar monteras eller tas bort enkelt. Den rymmer fyra DEK 5 märkskyltar eller två WS 10/5 mellanstora plintmärkningar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande | Gruppmärkning, Plintmärkning, 26 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 Weidmueller, vit |
| Art.nr. | 2682080000 |
| Typ | SNAPMARK 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118821772 |
| Förp. | 40 items |

SNAPMARK 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup | 27 mm | Byggdjup (tum) | 1.063 inch |
| Höjd | 26 mm | Bygghöjd (tum) | 1.0236 inch |
| Bredd | 3.5 mm | Byggbredd (tum) | 0.1378 inch |
| Nettovikt | 0.31 g | | |

Temperaturer

Temperaturområde för användning -40...100 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

| | | | |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------|--|
| Bredd | 3.5 mm | | |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-2 | | |
| Temperaturområde för användning max. | 100 °C | | |
| Temperaturområde för användning min. | -40 °C | | |
| Färgkod | vit | | |
| Halogener | Nej | | |
| Grundläggande material | PA 66 | | |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform | Komponentdel | |
| Antal märkningar per kombination | 1 Component part = Terminal marker | | |
| Temperaturområde för användning | -40...100 °C | | |
| Applikation/Tillverkare | Weidmueller | | |

Plintmärkning

Delning i mm (P) 3.50 mm

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

SNAPMARK 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE GE | Utförande |
| Art.nr. | 1369480000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860 | Weidmueller, gul |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | DEK 5/3.5 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1755270000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 500 ST | |
| Typ | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 2003750000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1600 ST | |
| Typ | WS 12/3.5 MC NE WS | Utförande |
| Art.nr. | 1778270000 | WS, Plintmärkning, 12 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248161041 | Weidmueller, Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 600 ST | |

SNAPMARK 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

DEK 5/3.5



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Typ | DEK 5/3.5 MM BP WS | Utförande |
| Art.nr. | 2619760000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118626322 | |
| Förp. | 15000 ST | |
| Typ | DEK 5/3.5 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2007100000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391992 | |
| Förp. | 1000 ST | |

WS 12/3.5



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Typ | WS 12/3.5 MM BP WS | Utförande |
| Art.nr. | 2619840000 | WS, Plintmärkning, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118626247 | |
| Förp. | 8000 ST | |
| Typ | WS 12/3.5 MM WS | Utförande |
| Art.nr. | 2007180000 | WS, Plintmärkning, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392203 | |
| Förp. | 1000 ST | |