

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET specifikation

Allmänna beställningsdata

Utförande	Poweranslutning, Kontakt, PROFINET, Set med kontaktdon
Art.nr.	2682090000
Typ	IE-PS-VAPM-5P-2.5-50
GTIN (EAN)	4050118707427
Förp.	50 items

IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Mått och vikter

Nettovikt 97.4 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...70 °C
Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	5	Kontaktyta	Guld över nickel
Avskärmning	oskärmad	Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2
Färgkod	silvergrå	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning, förnicklad
Kontaktmaterial	Kopparlegering	Ledardiameter, fintrådig, max.	2.5 mm ²
Ledararea, fintrådig, min.	0.75 mm ²	Manteldiameter, max.	13 mm
Manteldiameter, min.	8 mm	Skyddsklass	IP65, IP67
Stickcykler	≥ 100	Nedsmutningsgrad	2
Anslutning 1	PushPull Power	Anslutning 2	Klämfjäder
Material kabeltätning	EPDM	Material tätning	NBR
Låsningstyp	Push Pull		

Allmänna standarder

Kontaktton Norm in accordance with
PROFINET specification,
IEC 61076-3-126

Elektriska egenskaper

Drivspänning 24 V Ledningsförmåga vid 50 °C 16 A

Normer

Kontaktton Norm in accordance with
PROFINET specification,
IEC 61076-3-126


Viktig hänvisningstext

Produktinformation För kablar med yttre diameter 6-8 mm, beställ ytterligare reducerande tätning.


Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Profilritning



Ritning



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.


IE-PS-VAPM-5P-2.5-50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Separata delar



PushPull Power stickkontakt enligt PROFINET
specifikation

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-REDU-6-8-PS-VAPM	Utförande	
Art.nr.	2531330000	Poweranslutning, Kontakt, Tätningsinsats, PROFINET	
GTIN (EAN)	4050118545227		
Förp.	10 ST		