

**IE-CCM-3P-8.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers anslutningsmodul är till hjälp när man måste reparera eller vill förlänga en trasig installationskabel utan kabelreserv i trånga utrymmen.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)
Art.nr.	<a href="#">2685560000</a>
Typ	IE-CCM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695311
Förp.	1 items

## IE-CCM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	<a href="#">UL-webbplats</a>
Certifikat nr (cURus)	E486077

## Mått och vikter

Nettovikt	35 g
-----------	------

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...105 °C
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

Antal poler	3	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	Nylon, Glasfiber, UL-godkänd	Kontaktmaterial	Mässing, nickelpläterad
Kontaktyta	CuZn, förnicklad	Ledarearea, fintrådig, min.	0.75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, fintrådig, max.	3.5 mm <sup>2</sup>	Ledarens anslutningsarea, fintrådig	0.75...3.5 mm <sup>2</sup>
Skyddsklass	IP68 (50 m / 24 h)		

## Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus)	E486077
-----------------------	---------

## Elektriska egenskaper


Nominell spänning	600 V	Märkström	20 A
-------------------	-------	-----------	------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

**Ritningar**

**Profilritning**



**Montageurtag**

