

IE-CCTM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers anslutningsmodul är till hjälp när man måste reparera eller vill förlänga en trasig installationskabel utan kabelreserv i trånga utrymmen.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
Art.nr.	2685590000
Typ	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
Förp.	1 items

IE-CCTM-3P-8.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E486077

Mått och vikter

Nettovikt	35 g
-----------	------

Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	-40 °C...105 °C
Installation temperature		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Allmänna data

Antal poler	3	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	Nylon, Glasfiber, UL-godkänd	Kontaktmaterial	Mässing, nickelpläterad
Kontaktyta	CuZn, förnicklad	Ledarearea, fintrådig, min.	0.75 mm ²
Ledardiameter, fintrådig, max.	3.5 mm ²	Ledarens anslutningsarea, fintrådig	0.75...3.5 mm ²
Skyddsklass	IP68 (50 m / 24 h)		

Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus)	E486077
-----------------------	---------

Elektriska egenskaper


Nominell spänning	600 V	Märkström	20 A
-------------------	-------	-----------	------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 14.0	27-40-02-12
ECLASS 15.0	27-40-02-12		

Ritningar

Profilritning



Montageurtag

