

**IE-USB-A-A-1.8M-ML****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Konfektionerade IE-ledningar

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	USB-kabel, USB A, med mekanisk låsning, USB A, med mekanisk låsning, PVC, 1.8 m
Art.nr.	<a href="#">2695980018</a>
Typ	IE-USB-A-A-1.8M-ML
GTIN (EAN)	4050118702835
Förp.	1 items

## IE-USB-A-A-1.8M-ML

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

Längd	1.8 m	Bygglängd (tum)	70.8661 inch
Nettovikt	70 g		

## Temperaturer

Lagertemperatur	Drifttemperatur	0 °C...80
Installation temperature		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Tekniska data för kabel

Mantelfärg	svart
------------	-------

## Allmänna tekniska data

Kontaktyta	Guld över nickel
------------	------------------

## Kabeluppbyggnad

Manteldiameter	4.5 mm	Mantelfärg	svart
Area	2*AWG28 + 2*AWG24	Manteldiameter, max.	4.7 mm
Manteldiameter, min.	4.3 mm	Material mantel	PVC

## Kontakt höger

Stickkontakt höger	USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, med mekanisk låsning, Plast, skärmdade
--------------------	---

## Kontakt vänster


Stickkontakt vänster	USB A, IP20, hankontakt, rak, anslutningsstickpropp, med mekanisk låsning, Plast, skärmdade
----------------------	---

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

**Ritningar**

**Dimensional drawing**



**Produktförel**

