

Bildliknande

Weidmüller har ett brett utbud av verktyg och tillbehör för givar-/ställningsledningar.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Insats förslutningsverktyg
Art.nr.	2696260000
Typ	IE-TMC-PX1
GTIN (EAN)	4064675015796
Förp.	1 items

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	23.75 mm	Byggdjup (tum)	0.935 inch
Längd	23.6 mm	Bygglängd (tum)	0.9291 inch
Nettovikt	22 g		

Temperaturer

Installation temperature

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Tekniska data

Utförande	för crimpverktyg, Stiftanslutning
-----------	--------------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	svarvade kontakter	Ledararea max. AWG	AWG 22
Ledararea min. AWG	AWG 26		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp	Justerbart crimp-område AWG	AWG 20, AWG 22, AWG 24, AWG 26
------------------	----------------	-----------------------------	--------------------------------

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

M12X krimpkontakter

Crimpkontakt med maskinbearbetad precision för M12X

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-PIC-M12X-P-22/26	Utförande
Art.nr.	2664880000	Kontakt, utan, Hane
GTIN (EAN)	4050118765342	
Förp.	100 ST	