


FUCR 60-150V RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



De omfattande tillbehören i Klippon® Connect-sortimentet är perfekt avstämda in i minsta detalj. Det underlättar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder efterlevs

Allmänna beställningsdata

| | |
|---------------|---|
| Utförande | Säkringshållare för genomgångsplint, svart, röd, 6.3 A, svängbar, jackbar, V-0, Wemid |
| Art.nr. | 2697670000 |
| Typ | FUCR 60-150V RT |
| GTIN (EAN) | 4050118705423 |
| Förp. | 10 items |
| Lokal produkt | Endast tillgänglig i vissa länder |

FUCR 60-150V RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Allmänna beställningsdata

Lokal produkt Endast tillgänglig i vissa länder

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 40.5 mm | Byggdjup (tum) | 1.5945 inch |
| Höjd | 38 mm | Bygghöjd (tum) | 1.4961 inch |
| Bredd | 8 mm | Byggbredd (tum) | 0.315 inch |
| Nettovikt | 6.64 g | | |

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
| RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7cl |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänt

Temperaturområde för användning max. 120 °C

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|------------|
| Grundläggande material | Wemid | Färgkod | svart, röd |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Ytterligare tekniska data

Monteringstyp instucken

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |